

NOVITÀ



## STAFFE PER SANITARI SOSPESI

Gamma completa di supporti per  
l'installazione di VASI e BIDET SOSPESI.

COMODE  
VERSATILI  
SICURE



sistemi di fissaggio brevettati



1

Eseguire gli scassi nella muratura ed alloggiare la staffa, mettendola in bolla.



2

Bloccare la staffa con traversino in legno e murare attraverso le apposite zanche.



3

Inserire i perni di fissaggio ceramica alla quota prestabilita.



4

Mettere in bolla i perni di fissaggio ceramica.



5

Bloccare in posizione scarico e cacciata acqua (vaso), o scarico e addizioni acqua (bidet). Murare la staffa.

SVELTA EVO  
SOSTEGNO PER VASI E BIDET SOSPESI

# AZZURRA

## STAFFA PREMONTATA PER BIDET SOSPESI



1



Posizionare la staffa all'interno della parete.

2



Murare la staffa in cantiere.

3



Regolare, se necessario, la piastra in altezza.

4



Fissare e regolare in altezza lo scarico sul collare.


5



Fissare i gomiti flangiati o manicotti.

# Rossa

## STAFFA PREMONTATA PER VASI SOSPESI




### LA STORICA SUPER ROBUSTA

Completa di supporto sagomato per il bloccaggio di TUBAZIONI DI SCARICO DA 90 mm E 110 mm.

Le istruzioni di montaggio, inserite in ogni confezione, riportano le quote d'installazione per oltre 300 modelli di ceramica.\*


\*Servizio offerto da GIA anche per le staffe AZZURRA e BIANCA.



# AZZURRA

BREVETTATO

## STAFFA PREMONTATA PER BIDET SOSPESI



ROBUSTA



11 mm di spessore lamiera,  
doppia piastra trasversale  
e rinforzi strategici per  
maggiore affidabilità



Nervatura di  
rinforzo



Piedino regolabile  
millimetricamente



COMPATTA

ingombro soli 33,5 mm,  
installabile su tramezze  
da 8 cm senza spaccare  
entrambe le pareti



Molteplici possibilità  
di applicazione di  
gomiti flangiati e manicotti



COLLARE  
INSONORIZZATO  
con gomma EPDM

### MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DI GOMITI E MANICOTTI



Gomiti flangiati con  
adduzione dall'alto



Raccordo  
a gomito 90°



Manicotto passante  
con adduzione da  
dietro



Gomiti flangiati in PP



Gomiti flangiati con  
adduzione dal basso



Raccordi flangiati  
in PPSU

# SVELTA EVO




## SOSTEGNO PER VASI E BIDET SOSPESI



### PRATICA

Sagomatura specifica della traversa alta per andare **in appoggio alla muratura**



### RAPIDA

regolazione degli interassi tra 180 mm e 230 mm grazie alle forature predisposte sulle traverse



### COMODA

Traversa alta dotata di **zanche laterali** appositamente studiate per essere facilmente murate

### ALTA

Grazie alla sua **altezza di 660 mm** è particolarmente adatta alla installazione con pavimenti radianti



### STABILE e ROBUSTA

Il sistema di collegamento con traverse nervate e gli alti longheroni a "L" consentono un montaggio **robusto, stabile e veloce**

## ECONOMICA E UNIVERSALE

Grazie ai **longheroni prefornati**, che rendono questa staffa unica sul mercato, è possibile bloccare in modo sicuro le adduzioni dell'acqua (caso bidet).



**UNICA STAFFA** per l'installazione sia di **VASI** sia di **BIDET SOSPESI**

Possibilità di regolazione a tutta altezza dei perni di fissaggio ceramica grazie alle guide dei longheroni.



Grazie ai **longheroni alti 660 mm**, SVELTA EVO è particolarmente idonea per applicazioni dove è prevista l'installazione di pavimenti radianti.

# Bianca

BREVETTATO

## UNICA PREMONTATA PER VASI E BIDET SOSPESI

### PREASSEMBLATA

per un'installazione  
velocissima



Nervatura di  
rinforzo

### UNIVERSALE

si adatta ai sanitari delle  
maggiori case produttrici

### ADATTABILE

A interassi da  
180 mm a 230 mm



### COMPLETA

di accessori d'installazione




Piedino regolabile  
millimetricamente

### PER UN DOPPIO UTILIZZO


#### BIDET SOSPESO

Con l'aggiunta dei collarini in dotazione, sono possibili 5 posizioni per tubi adduzione, in base al modello di sanitario da installare.




#### UNICA STAFFA per l'installazione sia di VASI sia di BIDET SOSPESI

Basta regolare l'altezza  
a cui viene posizionata  
la piastra per l'attacco  
dei tubi di adduzione o  
scarico.



#### VASO SOSPESO

L'uso dell'apposita  
riduzione consente il  
bloccaggio di curve  
di scarico da 110 e  
90 mm.



# FISSAGGI PER SANITARI

## FISSAGGIO VASI E BIDET SOSPESI

### AZZURRA - Staffa premontata universale per bidet sospesi




#### APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di **bidet sospesi su muratura.**



#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Brevetto esclusivo:** ideale per il fissaggio di qualsiasi tipo di raccordo, compresi quelli flangiati.
- > La piastra, **regolabile in altezza**, è fissata alla posizione ottimale per la maggior parte delle ceramiche.
- Nella confezione foglio illustrativo contenente quote dettagliate per oltre 300 modelli di ceramiche.



COD	TIPO	Applicazione	A	B	C	D	E	F
020513	AZZURRA	Bidet sospesi	280	462	33,5	50	M12	180

### ROSSA - Staffa premontata universale per vasi sospesi




#### APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di **vasi sospesi su muratura.**



#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > Adatta ad **interassi di sostegno** di 180mm e 230mm.
- > Completa di **supporto sagomato per scarichi** da 90mm e 110 mm.



COD	TIPO	Applicazione	A	B	C	D	E	F
020502	ROSSA	Vasi sospesi	280	462	33,5	90-110	M12	180

### BIANCA - Unica premontata per vasi e bidet sospesi




#### APPLICAZIONE

Fissaggio e installazione di **sanitari sospesi su muratura.**



#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Unica** staffa per l'installazione di vaso o bidet sospesi.
- > **Preassemblata** per un' installazione velocissima e completa di accessori.
- > **Adattabile** a interassi da 180mm e 230mm.



COD	TIPO	Applicazione	A	B	C	D	E	F	G
020515	BIANCA	Vasi/Bidet sospesi	280	462	33,5	90-110	M12	180	25

### SVELTA - Sostegno per vasi e bidet sospesi




#### APPLICAZIONE

Fissaggio di **sanitari sospesi su muratura.**



#### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- > **Unica** staffa per l'installazione di vaso o bidet sospesi.
- > **Già montata** (Vers. SVELTA EVO 180) e completa di accessori.
- > **Adattabile** a interassi da 180mm e 230mm.
- > **Alta 660mm**, perfetta per installazioni su pavimenti radianti.
- > **Forature laterali** sui longheroni per adduzioni acqua (caso bidet).
- > **Zanche laterali** per essere facilmente murate.



COD	TIPO	Applicazione	A	B	C	D	E	F	G	H	I
020533	SVELTA EVO 180	Vasi/Bidet sospesi	660	160	39	380	29	10,5	M12x180	273	29
020537	SVELTA EVO	Vasi/Bidet sospesi	660	160	39	380	29	10,5	M12x180	273	29